

Nalo řeznická série III s potiskem individuálního zákaznického loga
řada: tlačěnky



POPIS VÝROBKU

ŘEZNICKÁ SÉRIE UZENÁŘSKÝCH OBALŮ NALO PŘINÁŠÍ NA TRH SVOU TŘETÍ SÉRII OPATŘENOU STANDARDNÍMI POTISKY **SVĚTLÉ A TMAVÉ TLAČENKY** NA VYSOCE KVALITNÍCH OBALECH RODAMID, NALON A MULTIBAR, NA KTERÉ SI MŮŽETE NECHAT ZHOTOVIT VAŠE JEDNOBAREVNÉ FIREMNÍ LOGO (MOTIV) A TAK ZVIDITELNIT VAŠE KVALITNÍ VÝROBKY ŠIROKÉMU OKRUHU SPOTŘEBITELŮ. A TO VŠE ZA PŘÍZNIVÉ CENY V DOSUD NEVÍDANĚ NÍZKÝCH DODACÍCH SÉRIÍCH.

JIŽ OD 100 KS PŘÍŘEZŮ OD JEDNOHO MOTIVU MŮŽETE OBJEDNÁVAT VAŠE INDIVIDUÁLNÍ OBALY PRO VLASTNÍ VÝROBKY.

KVALITA = NEJLEPŠÍ REKLAMA = VĚTŠÍ PRODEJE



KALLEŘS III-tlačěnky

Nalo řeznická série III - tlačeny

s jednobarevným potiskem zákaznického loga

Náhled motivu	Specifikace obalu		Konfekcizační úprava	Obj. množství m (ks)
Tlačěnka světlá	typ obalu	Rodamid	váz. přířez s očkem délka 54 cm	100
	plnicí kalibr	95/100		200
	číslo klišé	CZ-0070-EA CZ-0070-FA		300
Tlačěnka tmavá	počet barev přední/zadní stranu	3+1 (logo)/0	řásněno, 20 m roubík délka 45 cm	400
	barva	transparentní		500
				1000 a více

Náhled motivu	Specifikace obalu		Konfekcizační úprava	Obj. množství m (ks)
Tlačěnka světlá	typ obalu	Rodamid	váz. přířez s očkem délka 54 cm	100
	plnicí kalibr	95/100		200
	číslo klišé	CZ-0070-EA CZ-0070-FA		300
Tlačěnka tmavá	počet barev přední/zadní stranu	3+1 (logo)/0	řásněno, 20 m roubík délka 45 cm	400
	barva	mléčná		500
				1000 a více

Náhled motivu	Specifikace obalu		Konfekcizační úprava	Obj. množství m (ks)
Tlačěnka světlá	typ obalu	Nalon	váz. přířez s očkem délka 54 cm	100
	plnicí kalibr	95/100		200
	číslo klišé	CZ-0070-EA CZ-0070-FA		300
Tlačěnka tmavá	počet barev přední/zadní stranu	3+1 (logo)/0	řásněno, 20 m roubík délka 45 cm	400
	barva	průhledná		500
				1000 a více

Náhled motivu	Specifikace obalu		Konfekcizační úprava	Obj. množství m (ks)
Tlačěnka světlá	typ obalu	Multibar	váz. přířez s očkem délka 54 cm	100
	plnicí kalibr	95/100		200
	číslo klišé	CZ-0070-EA CZ-0070-FA		300
Tlačěnka tmavá	počet barev přední/zadní stranu	3+1 (logo)/0	řásněno, 20 m roubík délka 45 cm	400
	barva	transparentní		500
				1000 a více

Potravinářská nezávadnost

Obaly Rodamid, Nalon a Multibar odpovídají požadavkům § 30,31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných prostředcích dle LFGB, přiřazení spotřebních předmětů a příslušných doporučení, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení rizik (BfR), i předpisům dle 2002/72/EG a jejich rozšířením.

Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti. Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobnosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití.
verze 2013-1

Kalle CZ s.r.o. dceřiná společnost firmy Kalle GmbH

Skandinávská 995, 267 53 Žebrák / Česká republika

Tel.: (+420) 311 533 894-7 · Fax: (+420) 311 549 013

www.kalle.cz · e-mail: info@kalle.cz

Doporučení ke zpracování

Máčení - Obaly Nalon a Rodamid je nutné máčet cca 30 min. plně ponořené ve vlažné vodě do 30 °C, obal Mutibar ve studené vodě (do 10 °C) cca 20 min.

Plnění a uzavírání - Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený plnicí kalibr. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Nutno dbát na správnou velikost klipů. Plnicí trubka by měla být o něco menší než je otvor v roubíku.

Chlazení - Rodamid ochlazujeme vodou na teplotu jádra pod 22 °C (prodlužuje se údržnost díla), není však nezbytně nutné, pokud není technologicky předepsáno. Nalon, Multibar - okamžité ochlazení vodou na požadovanou teplotu jádra (menší než 25 °C).

Skladování - Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě. Obaly chránit před mrazem. Při dodržení těchto doporučení je garancovní doba na funkčnost těchto obalů 24 měsíců.



Kalle CZ
Tradice Δ Dynamika Δ Budoucnost